

## Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 400 mm, Výška / šírka police: 3000/1500mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 990740 3000/1500 |
| GTIN             | 4004514215444    |
| Trieda položky   | 96P              |

### Popis

#### Prevedenie:

Pozinkované rámy s profilom T. S policami z drevotrieskových dosiek 19 mm. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rasti. Jednoducho zasunuté traverzy umožňujú rýchle skonštruovanie. Maximálne **zaťaženie priečinka**: 400 kg. **Zaťaženie poľa**: pri výške 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg, pri 3000 mm 2000 kg.

#### Popis:

#### Montážne rozmery:

**Základný regál**: menovitá dĺžka + 60 mm

**Prídavný regál**: menovitá dĺžka + 6 mm

**Hĺbka rámu celkovo**: menovitá hĺbka + 37 mm

**Výška nosníkov**: 65 mm

#### Upozornenie:

- V závislosti od šírky priečinka sa police používajú ako segmentované. Segmenty: 750 mm a 1000 mm.
- Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky. Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.
- Regály so širokým rozpätím WS 2000 sú kompatibilné s regálmi č. 990500 – 990554, pre ktoré je možné získať ďalšie rozmery a komponenty. Radi vám predstavíme ďalšie možnosti. V prípade záujmu sa opýtajte.

- **Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm. Povolené zaťaženie poľa sa musí znížiť o podiel tejto police.**
- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

## Technický opis

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Počet úrovní skladovania  | 5                       |
| Výška   | 3000 mm                 |
| Materiál úrovne skladovania   | Drevotriesková doska    |
| Šírka   | 1560 mm                 |
| Montážny rozmer Základný regál Šírka  | 1560 mm                 |
| Polica Hĺbka  | 400 mm                  |
| Montáž regálu   | Základný regál          |
| Polica Šírka  | 1500 mm                 |
| Montáž zákazníkom   | áno                     |
| Hĺbka   | 437 mm                  |
| Hĺbka regálu  | 400 mm                  |
| Šírka regálu  | 1500 mm                 |
| Výška regálu  | 3000 mm                 |
| Zaťaženie priečinka   | 400 kg                  |
| maximálne zaťaženie poľa  | 1800 kg                 |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg                  |
| Hrúbka platne   | 19 mm                   |
| Výška nosníka   | 65 mm                   |
| Prestavenie výšky v mriežke   | 25 mm                   |
| Prevedenie montáže  | Nástrčný regál          |
| Materiál  | pozinkované             |
| Atribút Názov produktu  | Hĺbka 400 mm            |
| Druh produktu   | Regál s veľkým rozpätím |

---

## Príslušenstvo

Úroveň uloženia drevotrieskovej dosky Hĺbka 400

990810 400