

Prídavný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 500 mm, Výška / šírka police: 2500/2250mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 990755 2500/2250 |
| GTIN | 4004514201218 |
| Trieda položky | 96P |

Popis

Prevedenie:

Pozinkované rámy s profilom T. S policami z drevotrieskových dosiek 19 mm. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rasti. Jednoducho zasunuté traverzy umožňujú rýchle skonštruovanie. Maximálne **zaťaženie priečinka**: 400 kg. **Zaťaženie poľa**: pri výške 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg, pri 3000 mm 2000 kg.

Popis:

Montážne rozmery:

Základný regál: menovitá dĺžka + 60 mm

Prídavný regál: menovitá dĺžka + 6 mm

Hĺbka rámu celkovo: menovitá hĺbka + 37 mm

Výška nosníkov: 65 mm

Upozornenie:

- V závislosti od šírky priečinka sa police používajú ako segmentované. Segmenty: 750 mm a 1000 mm.
- Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky. Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.
- Regály so širokým rozpätím WS 2000 sú kompatibilné s regálmi č. 990500 – 990554, pre ktoré je možné získať ďalšie rozmery a komponenty. Radi vám predstavíme ďalšie možnosti. V prípade záujmu sa opýtajte.

- **Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm. Povolené zaťaženie poľa sa musí znížiť o podiel tejto police.**
- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

| | |
|---|-------------------------|
| Šírka | 2256 mm |
| Montáž zákazníkom | áno |
| Polica Šírka | 2250 mm |
| Materiál úrovne skladovania | Drevotrieková doska |
| Polica Hĺbka | 500 mm |
| Počet úrovní skladovania | 4 |
| Montáž regálu | Prídavný regál |
| Výška | 2500 mm |
| Montážny rozmer Prídavný regál Šírka | 2256 mm |
| Hĺbka | 537 mm |
| Hĺbka regálu | 500 mm |
| Šírka regálu | 2250 mm |
| Výška regálu | 2500 mm |
| Zaťaženie priečinka | 400 kg |
| maximálne zaťaženie poľa | 1600 kg |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg |
| Hrúbka platne | 19 mm |
| Výška nosníka | 65 mm |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Prevedenie montáže | Nástrčný regál |
| Materiál | pozinkované |
| Atribút Názov produktu | Hĺbka 500 mm |
| Druh produktu | Regál s veľkým rozpätím |

Príslušenstvo

Úroveň uloženia drevotrieskovej dosky Hĺbka 500

990820 500