



Bezpečnostná skrinka Q-Classic typ 30, Šírka: 1200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 981035 1200 |
| GTIN | 4054923086739 |
| Trieda položky | 96G |

Popis

Prevedenie:

Korpus skrinky je vyrobený z melamínom potiahnutých špeciálnych ohňovzdorných dosiek, čelo dverí je z oceleového plechu.

- **Police sa dajú upnúť v 32 mm rastrí.**
- **Podlahový zberný zásobník (podľa usmernenia StawaR).**
- **S prípojkou na odvod vzduchu (NW 75).**
- **Uzamykatelná profilovou polovičnou cylindrickou vložkou, ktorú možno integrovať do uzamykacieho systému domu. Nie je kompatibilný s uzamykacím systémom Hoffmann.**

S podstavcom pre podobratie skrinky. 2-dverová

Použitie:

Skladovanie najmenších množstiev nebezpečných látok v pracovných priestoroch.

Norma:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Rozsah balenia:

Skriňa s 3 policami, vložkou z perforovaného plechu a spodným zberným zásobníkom potiahnutým plastom, 1 servisná knižka.

Povrchová úprava farby:

Skrinka v antracitovej šedej farbe RAL 7016, dvere v **signálnej modrej farbe RAL 5005.**

Upozornenie:

Bezpečnostné skrine musí kompetentná osoba v pravidelných intervaloch (raz ročne) riadne udržiavať a kontrolovať ich správnu funkčnosť.

Technický opis

| | |
|------------------------------------|--|
| Šírka | 1164 mm |
| Úžitková šírka | 1050 mm |
| Hĺbka | 620 mm |
| Nosnosť police | 75 kg |
| Objem záchytnej nádrže | 33 l |
| Úžitková výška | 1626 mm |
| Hmotnosť | 274 kg |
| Výška | 1947 mm |
| Počet vložiek z dierovaného plechu | 1 |
| Úžitková hĺbka | 519 mm |
| Počet záchytných nádrží na dne | 1 |
| Počet políc | 3 |
| Prestavenie výšky v mriežke | 32 mm |
| Voľba farieb | Korpus RAL 7016, čelá RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 |
| Odolnosť voči ohňu | 30 min |
| Druh produktu | Bezpečnostná skrinka |