




## Pracoviská pre nebezpečné látky Basic Line, Šírka: 1500mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 981130 1500   |
| GTIN             | 4250101189999 |
| Trieda položky   | 96G           |

### Popis

#### Prevedenie:

Robustná **konštrukcia rámu z hliníkových rúrok**. Eloxovaný povrch s vysokou chemickou odolnosťou.

- **Bočné presklenie z 5 mm tvrdeného bezpečnostného skla (ESG).**
- **Monitorovanie odsávaného vzduchu a neoslňujúce osvetlenie s tlačidlom na zapnutie a vypnutie.**
- **Káblové spojenie pripravené na zapojenie pomocou 5 m sieťového kábla.**
- **Vysoká účinnosť pri zachytávaní škodlivín vďaka špeciálnej technológii clony čerstvého vzduchu v interiéri.**
- **Optimálne vedenie odsávaného vzduchu, odolné voči chemikáliám.**
- **Hrdlo (DN 160) v strešnej oblasti na pripojenie k systémom odsávania vzduchu na mieste.**

#### Použitie:

**Vhodné pre všetky práce prečerpávania, čistenia, lepenia s použitím nebezpečných látok.**

Pracoviská s nebezpečnými látkami zabezpečia maximálnu mieru bezpečnosti a ochrany zdravia. Predpísané hraničné hodnoty pracoviska sú dodržané, pretože pracovný vzduch nezaťažujú žiadne výpary, plyny alebo nánosy. Pri používaní v súlade s účelom sa nemôžu vo vnútri vytvoriť žiadne výbušné zmesi pary/vzduchu.

#### Norma:

Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14 175 Teil 3 (Baumusterprüfverfahren für Abzüge, Abs. 5.4, Robustheit des Rückhaltevermögens).

**Rozsah balenia:**

Bez pracovnej plochy, ideálne na inštaláciu na existujúce pracovné stoly.

**Upozornenie:**

Na mieste musí byť pripojený systém odsávania vzduchu.

---

**Technický opis**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Šírka          | 1500 mm                           |
| Výška          | 1400 mm                           |
| Úžitková výška | 1100 mm                           |
| Hĺbka          | 750 mm                            |
| Hmotnosť       | 139 kg                            |
| Druh produktu  | Pracovisko s nebezpečnými látkami |