




Pracoviská pre nebezpečné látky High Line, Šírka: 1500mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981134 1500
GTIN	4054923258501
Trieda položky	96G

Popis

Prevedenie:

Robustná **konštrukcia rámu z hliníkových rúrok**. Eloxovaný povrch s vysokou chemickou odolnosťou.

- **Bočné presklenie z 5 mm tvrdeného bezpečnostného skla (ESG).**
- **Monitorovanie odsávaného vzduchu a neoslňujúce osvetlenie s tlačidlom na zapnutie a vypnutie.**
- **Káblové spojenie pripravené na zapojenie pomocou 5 m sieťového kábla.**
- **Vysoká účinnosť pri zachytávaní škodlivín vďaka špeciálnej technológii clony čerstvého vzduchu v interiéri.**
- **Optimálne vedenie odsávaného vzduchu, odolné voči chemikáliám.**
- **Hrdlo (DN 160) v strešnej oblasti na pripojenie k systémom odsávania vzduchu na mieste.**

Použitie:

Vhodné pre všetky práce prečerpávania, čistenia, lepenia s použitím nebezpečných látok.

Pracoviská s nebezpečnými látkami zabezpečia maximálnu mieru bezpečnosti a ochrany zdravia. Predpísané hraničné hodnoty pracoviska sú dodržané, pretože pracovný vzduch nezaťažujú žiadne výpary, plyny alebo nánosy. Pri používaní v súlade s účelom sa nemôžu vo vnútri vytvoriť žiadne výbušné zmesi pary/vzduchu.

Norma:

Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14 175 Teil 3 (Baumusterprüfverfahren für Abzüge, Abs. 5.4, Robustheit des Rückhaltevermögens).

Rozsah balenia:

S pracovnou plochou z ušľachtilej ocele a 2 zásuvkami s ochranným kontaktom (230 V) s kanálom na prívod médií.

Upozornenie:

Na mieste musí byť pripojený systém odsávania vzduchu.

Technický opis

Šírka	1500 mm
Hmotnosť	163 kg
Úžitková výška	1100 mm
Výška	1400 mm
Hĺbka	750 mm
Druh produktu	Pracovisko s nebezpečnými látkami