

**Rukavice proti porezaniu a teplu, pár TAEKI 6750, Veľkosť rukavíc: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094610 8
GTIN	405990410844
Trieda položky	09H

Popis**Prevedenie:**

TAEKI 6750. Ochranné rukavice proti porezaniu a teplu bez povrchovej vrstvy so zosilnením v ohybe palca. **Ochrana pred kontaktným teplom do cca 250 °C** (maximálne 15 sekúnd) vďaka špeciálnej pletacej priadzi. Ťažké vyhotovenie s **dobrym pocitom na dotyk**.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Prilnavosť na mastnom povrchu	nie je k dispozícii
Elastická páska	nie
Žiaruvzdorná ochrana	velmi dobré
Veľkosť rukavíc	8
Lícovanie	dobré

EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	5
Dýchacia aktivita	velmi dobré
EN 407 B: Kontaktné teplo (Kontaktná teplota pri hraničnom čase > 15 s)	250 °C
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	2
bez silikónov	áno
Pocit na dotyk	primerané
Prilňavosť na mokrom povrchu	nie je k dispozícii
EN 388 Odolnosť proti oderu	4
Ochrana pred chladom	nie je k dispozícii
Bez DMF	áno
Kategória ochrany	kategória III
Druh rukavíc	Žiaruvzdorné rukavice
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	Odolnosť voči plameňom stupeň X
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	zosilnenie v ohybe palca
EN 388	3X42C
EN 407	X2XXXX
Kontaktné teplo do	250 °C
Podkladový materiál	Taeki
Variant Povrchovej úpravy	žiadna povrchová úprava
Farba	žltá
Použitie	viacrazové
Obsah	10
Rozsah použitia	Allround
Žiaruvzdorná ochrana do	250 °C
CE	2541
Norma	EN 407

Hmotnosť	43,8 g
Druh produktu	Žiaruvzdorné rukavice