

**Bezpečnostná skrinka Q-Pegasus typ 90, Šírka: 1200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	981015 1200
GTIN	2050001709820
Trieda položky	96G

**Popis****Prevedenie:**

Skriňa z oceleového plechu s integrovaným systémom zamykania dverí, vnútorné telo s chemicky odolným povrchom.

- **Umiestnenie políc v 32 mm rastrí.**
- **Podlahový zberný zásobník (podľa StawaR).**
- **S prípojkou na odvod vzduchu (NW 75).**
- **Vrátane systému dverových zarážok.**
- **Uzamykatelný profilovým polvalcom, ktorý možno integrovať do uzamykacieho systému domu. Nie je kompatibilný s uzamykacím systémom Hoffmann.**
- **So 4 nastavovacími pomôckami na vyrovnanie nerovností podlahy.**

S pohonom **AGT** (asynchrónne spojený pohon dverí), **TSA** (automatické zatváranie dverí) s vizuálnym a akustickým výstražným signálom pred automatickým zatvorením dverí. 2-dverová

**Použitie:**

Predpisové skladovanie horľavých nebezpečných látok v pracovných priestoroch.

**Norma:**

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

**Rozsah balenia:**

Skriňa s 3 policami, vložkou z perforovaného plechu a spodným zberným zásobníkom potiahnutým plastom a soklovým panelom, 1 servisná knižka.

**Povrchová úprava farby:**

Skrinka v antracitovej šedej farbe RAL 7016, dvere v **signálnej modrej farbe RAL 5005**.

**Upozornenie:**

Bezpečnostné skrine musí kompetentná osoba v pravidelných intervaloch (raz ročne) riadne udržiavať a kontrolovať ich správnu funkčnosť.

## Technický opis

Objem záchytnej nádrže	33 l
Šírka	1193 mm
Počet záchytných nádrží na dne	1
Počet vložiek z dierovaného plechu	1
Hmotnosť	458 kg
Úžitková šírka	1050 mm
Úžitková výška	1647 mm
Hĺbka	615 mm
Výška	1953 mm
Nosnosť police	75 kg
Počet políc	3
Úžitková hĺbka	522 mm
Prestavenie výšky v mriežke	32 mm
Voľba farieb	Korpus RAL 7016, čelá RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Odolnosť voči ohňu	90 min
Druh produktu	Bezpečnostná skrinka