

Záchytná vaňa na 60 l sudy pozinkovaná s mrežovým roštom, Počet sudov×obsah suda (l): 2X60



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981210 2X60
GTIN	4052462036123
Trieda položky	96U

Popis

Prevedenie:

Z 3 mm ocelového plechu. Svetlá výška 100 mm. S pozinkovaným mrežovým roštom. Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie a na plnenie 60 l sudov a malých zväzkov. **Pre horľavé kvapaliny** kategórie 1 – 3 GHS, ako aj **kvapaliny nebezpečné pre vodu** kategórie 1 – 4 GHS.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Upozornenie:

Stojan na 60 l sudy nájdete pod číslom 981490.

Technický opis

Hmotnosť	37 kg
Počet priehradiek	2
Záchytný objem	61 l
Šírka	800 mm

Objem	60 l
Skladovacia kapacita Sudy 60 litrov	2
Hĺbka	500 mm
Výška	290 mm
Plošné zaťaženie	1000 kg/m ²
Hrúbka materiálu	3 mm
Materiál	pozinkované
Skladovanie	Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Skladovanie	Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie
Skladovanie	Skladovanie lepkavých látok zakázané
Skladovanie	Skladovanie zápalných látok povolené
Druh produktu	Záchytná vaňa