

**Bezpečnostná skrinka S-Classic typ 90, Šírka: 1200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	981025 1200
GTIN	2050001771957
Trieda položky	96G

Popis**Prevedenie:**

Skriňa z ocelového plechu s integrovaným systémom zamykania dverí, vnútorné telo s chemicky odolným povrchom.

- **Umiestnenie políc v 32 mm rastrí.**
- **Podlahový zberný zásobník (podľa StawaR).**
- **S prípojkou na odvod vzduchu (NW 75).**
- **Vrátane systému dverových zarážok.**
- **Uzamykatelný profilovým polvalcom, ktorý možno integrovať do uzamykacieho systému domu. Nie je kompatibilný s uzamykacím systémom Hoffmann.**
- **So 4 nastavovacími pomôckami na vyrovnanie nerovností podlahy.**

2-dverová

Použitie:

Predpisové skladovanie horľavých nebezpečných látok v pracovných priestoroch.

Norma:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Rozsah balenia:

Skriňa s 3 policami, vložkou z perforovaného plechu a spodným zberným zásobníkom potiahnutým plastom, 1 servisná knižka.

Povrchová úprava farby:

Skriňa a dvere sú voliteľne potiahnuté práškovým nástrekom svetlosivej farby RAL7035 alebo bezpečnostnou žltou farbou RAL1004 .

Upozornenie:

Bezpečnostné skrine musí kompetentná osoba v pravidelných intervaloch (raz ročne) riadne udržiavať a kontrolovať ich správnu funkčnosť.

Technický opis

Šírka	1196 mm
Úžitková výška	1742 mm
Počet záchytných nádrží na dne	1
Počet políc	3
Výška	1968 mm
Počet vložiek z dierovaného plechu	1
Úžitková šírka	1050 mm
Hmotnosť	453 kg
Úžitková hĺbka	524 mm
Nosnosť police	75 kg
Objem záchytnej nádrže	33 l
Hĺbka	616 mm
Prestavenie výšky v mriežke	32 mm
Odolnosť voči ohňu	90 min
Druh produktu	Bezpečnostná skrinka