



Bezpečnostná skrinka Q-Classic typ 30, Šírka: 600mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981035 600
GTIN	4054923086395
Trieda položky	96G

Popis

Prevedenie:

Korpus skrinky je vyrobený z melamínom potiahnutých špeciálnych ohňovzdorných dosiek, čelo dverí je z oceleového plechu.

- **Police sa dajú upnúť v 32 mm rastrí.**
- **Podlahový zberný zásobník (podľa usmernenia StawaR).**
- **S prípojkou na odvod vzduchu (NW 75).**
- **Uzamykatelná profilovou polovičnou cylindrickou vložkou, ktorú možno integrovať do uzamykacieho systému domu. Nie je kompatibilný s uzamykacím systémom Hoffmann.**

S podstavcom pre podobratie skrinky. 1-dverová

Použitie:

Skladovanie najmenších množstiev nebezpečných látok v pracovných priestoroch.

Norma:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Rozsah balenia:

Skriňa s 3 policami, vložkou z perforovaného plechu a spodným zberným zásobníkom potiahnutým plastom, 1 servisná knižka.

Povrchová úprava farby:

Skrinka v antracitovej šedej farbe RAL 7016, dvere v **signálnej modrej farbe RAL 5005.**

Upozornenie:

Bezpečnostné skrine musí kompetentná osoba v pravidelných intervaloch (raz ročne) riadne udržiavať a kontrolovať ich správnu funkčnosť.

Technický opis

Objem záchytnej nádrže	22 l
Nosnosť police	75 kg
Hĺbka	620 mm
Výška	1947 mm
Úžitková hĺbka	519 mm
Hmotnosť	164 kg
Počet vložiek z dierovaného plechu	1
Počet záchytných nádrží na dne	1
Šírka	564 mm
Počet políc	3
Úžitková šírka	450 mm
Úžitková výška	1626 mm
Prestavenie výšky v mriežke	32 mm
Voľba farieb	Korpus RAL 7016, čelá RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Odolnosť voči ohňu	30 min
Druh produktu	Bezpečnostná skrinka