

Záchytná vaňa na 60 l sudy pozinkovaná s mrežovým roštom, Počet sudov×obsah suda (l): 6X60



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 981210 6X60 |
| GTIN | 4052462036246 |
| Trieda položky | 96U |

Popis

Prevedenie:

Z 3 mm ocelového plechu. Svetlá výška 100 mm. S pozinkovaným mrežovým roštom. Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie a na plnenie 60 l sudov a malých zväzkov. **Pre horľavé kvapaliny** kategórie 1 – 3 GHS, ako aj **kvapaliny nebezpečné pre vodu** kategórie 1 – 4 GHS.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Upozornenie:

Stojan na 60 l sudy nájdete pod číslom 981490.

Technický opis

| | |
|-------------------|--------|
| Počet priehradiek | 6 |
| Objem | 60 l |
| Hĺbka | 800 mm |
| Hmotnosť | 62 kg |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Skladovacia kapacita Sudy 60 litrov | 6 |
| Záchytný objem | 74 l |
| Šírka | 1300 mm |
| Výška | 205 mm |
| Plošné zaťaženie | 1000 kg/m ² |
| Hrúbka materiálu | 3 mm |
| Materiál | pozinkované |
| Skladovanie | Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3 |
| Skladovanie | Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie |
| Skladovanie | Skladovanie lepkavých látok zakázané |
| Skladovanie | Skladovanie zápalných látok povolené |
| Druh produktu | Záchytná vaňa |