

**Pár rukavíc 6705, Velkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094530 7
GTIN	4059904096592
Trieda položky	09H

Popis**Prevedenie:**

6705. PU povrchová vrstva pre vysokú priedušnosť a voľnosť pohybu pre práce vo vlhkom prostredí, ale nie v prostredí s olejom.

Prevedenie reklamného textu:

Ochranné rukavice proti porezaniu (trieda 5) s **vynikajúcim pomerom cena-výkon**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	5
Prilnavosť na masťnom povrchu	primerané

Bez DMF	nie
Dýchacia aktivita	dobré
Veľkosť rukavíc	7
EN 388 Odolnosť proti oderu	4
Žiaruvzdorná ochrana	dobré
bez silikónov	áno
Materiál povrchovej úpravy	PU
Pocit na dotyk	dobré
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	2
Lícovanie	dobré
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Obsah	10
Technológia štrikovania	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Podkladový materiál	Taeki
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	čierna / sivá
Norma	EN 407
Hmotnosť	31,8 g
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	C
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním