

Garant**Nástavbová čelusť Gripp, jednodielna, pre typ: 100GS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361123 100GS
GTIN	4045197985934
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Upínací stupeň s výškou 5 mm a dosadacou plochou 3 mm.

Použitie:

Ideálne na ťažké obrábanie.

Vhodné pre:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Upozornenie:

Typ GS so stupňom uchopenia a hladkým upínacím stupňom

Technický opis

Výška h_1	5 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent0
Šírka čelustí b	100 mm
Dĺžka l_2	3 mm
Výška čelusti h	40 mm
Dĺžka čelustí l	60 mm

Dĺžka l_1	3 mm
Výška h_2	5 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák