

Záchytná vaňa na 1000 l IBC lakovaná, Počet IBC x obsah IBC (l): 2X1000**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	981310 2X1000
GTIN	2050001937629
Trieda položky	96U

Popis**Prevedenie:**

Z 3 mm oceľového plechu. Svetlá výška 100 mm.

S pozinkovaným mrežovým roštom.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie kontajnerov **IBC** (Intermediate Bulk Container) a **KTC** (cisternové kontajnery). **Pre horľavé kvapaliny** kategórie 1 – 3 GHS, ako aj **kvapaliny nebezpečné pre vodu** kategórie 1 – 4 GHS.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Povrchová úprava farby:

Štandardne svetlo modrá RAL 5012.

Technický opis

Hmotnosť lakovaná	226 kg
Hmotnosť pozinkovaná	239 kg
Počet IBC	2
Šírka	2650 mm
Záchytný objem	1000 l
Skladovacia kapacita IBC/KTC	2
Hĺbka	1300 mm
Výška	435 mm

Plošné zaťaženie	1000 kg/m ²
Hrúbka materiálu	3 mm
Voľba farieb	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladovanie	Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Skladovanie	Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie
Skladovanie	Skladovanie lepkavých látok zakázané
Skladovanie	Skladovanie zápalných látok povolené
Druh produktu	Záchytná vaňa