

Záchytná vaňa na 200 l sudy lakovaná s mrežovým roštom, Počet sudov × objem suda (l) / typ: 3X200/L



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981285 3X200/L
GTIN	2050001937582
Trieda položky	96U

Popis

Prevedenie:

Z 3 mm ocelového plechu. Svetlá výška 100 mm.
S pozinkovaným mrežovým roštom.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie a na plnenie 200 l sudov a malých zväzkov. **Pre horľavé kvapaliny** kategórie 1 – 3 GHS, ako aj **kvapaliny nebezpečné pre vodu** kategórie 1 – 4 GHS.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Povrchová úprava farby:

Štandardne svetlo modrá RAL 5012.

Upozornenie:

Stojan na 200 l sudy nájdete pod číslom 981480 a č. 981490.

Technický opis

Šírka	1800 mm
Počet priehradiek	3
Objem	200 l

Hĺbka	800 mm
Usporiadanie priehradiek v rade	áno
Hmotnosť	86 kg
Záchytný objem	202 l
Výška	275 mm
Skladovacia kapacita Sudy 200 litrov	3
Plošné zaťaženie	1000 kg/m ²
Hrúbka materiálu	3 mm
Voľba farieb	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladovanie	Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Skladovanie	Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie
Skladovanie	Skladovanie lepkavých látok zakázané
Skladovanie	Skladovanie zápalných látok povolené
Druh produktu	Záchytná vaňa