



Záchytná vaňa na 60 l sudy s mrežovým roštom PE, Počet sudov × objem suda (l) / typ: 2X60



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981370 2X60
GTIN	4250101102240
Trieda položky	96V

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z polyetylénu (PE) - ľahké, odolné proti poveternostným vplyvom, robustné. Kónická konštrukcia: Odstavná plocha na mrežovom rošte je väčšia ako na dne zásobníka. Použitím mrežového roštu možno skladovať aj 2 sudy.

Použitie:

Bez podstavcových nôh – na inštaláciu priamo na podlahu alebo na europaletu. Veľ. typ F: so 4 podstavcovými nohami (svetlá výška 100 mm) – na vnútropodnikovú dopravu pomocou vysokozdvížneho vozíka/vidlicového vozíka.

Skladovanie horľavých médií nie je povolené (platí pre Nemecko).

Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Upozornenie:

Stojan na 60 l sudy nájdete pod číslom 981490.

Technický opis

Záchytný objem	60 l
----------------	------

Výška	235 mm
Objem	60 l
Šírka	725 mm
Hĺbka	525 mm
Počet priehradiek	2
Nosnosť	150 kg
Skladovanie	Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Skladovanie	Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie
Skladovanie	Skladovanie lepkavých látok povolené
Skladovanie	Skladovanie zápalných látok zakázané
Druh produktu	Záchytná vaňa