

Záchytná vaňa na 200 l sudy lakovaná s mrežovým roštom, Počet sudov × objem suda (l) / typ: 4X200



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981285 4X200
GTIN	2050001937599
Trieda položky	96U

Popis

Prevedenie:

Z 3 mm ocelového plechu. Svetlá výška 100 mm.

S pozinkovaným mrežovým roštom.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie a na plnenie 200 l sudov a malých zväzkov. **Pre horľavé kvapaliny** kategórie 1 – 3 GHS, ako aj **kvapaliny nebezpečné pre vodu** kategórie 1 – 4 GHS.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Povrchová úprava farby:

Štandardne svetlo modrá RAL 5012.

Upozornenie:

Stojan na 200 l sudy nájdete pod číslom 981480 a č. 981490.

Technický opis

Hĺbka	1200 mm
Záchytný objem	216 l

Šírka	1200 mm
Počet priehradiek	4
Výška	285 mm
Objem	200 l
Skladovacia kapacita Sudy 200 litrov	4
Hmotnosť	81 kg
Plošné zaťaženie	1000 kg/m ²
Hrúbka materiálu	3 mm
Voľba farieb	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladovanie	Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Skladovanie	Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie
Skladovanie	Skladovanie lepkavých látok zakázané
Skladovanie	Skladovanie zápalných látok povolené
Druh produktu	Záchytná vaňa