

## Záchytná vaňa na 200 l sudy lakovaná pojazdná, Počet sudov×obsah suda (l): 2X200



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981265 2X200
GTIN	2050002050761
Trieda položky	96U

### Popis

#### Prevedenie:

S vždy 2 otočnými a pevnými kolieskami z polyamidu (Ø 180 mm). 1 otočné koliesko s nastavovačom. S posuvnou rukoväťou a pozinkovaným mrežovým roštom. **S pridrzným zariadením.**

lakované.

#### Použitie:

Na bezpečnú vnútropodnikovú prepravu 200 l sudov. **Pre horľavé kvapaliny** kategórie 1 – 3 GHS, ako aj **kvapaliny nebezpečné pre vodu** kategórie 1 – 4 GHS.

#### Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Povrchová úprava farby:

**Štandardne svetlo modrá RAL 5012.**

#### Upozornenie:

Stojany na sudy a valcové podpery pre 200 l sudy nájdete pod číslami 981480 - 981485.

### Technický opis

Šírka	1200 mm
Skladovacia kapacita Sudy 200 litrov	2
Záchytný objem	211 l
Objem	200 l
Hĺbka	800 mm
Hmotnosť	81 kg
Prídržné zariadenie	1× na dva sudy
Počet priehradiek	2
Výška podložky	515 mm
Plošné zaťaženie	1000 kg/m <sup>2</sup>
Hrúbka materiálu	3 mm
Voľba farieb	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladovanie	Skladovanie lepkavých látok zakázané
Skladovanie	Skladovanie zápalných látok povolené
Skladovanie	Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie
Skladovanie	Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Druh produktu	Záchytná vaňa