

## Záchytná vaňa na 60 l sudy lakovaná s mrežovým roštom, Počet sudov×obsah suda (l): 4X60



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981215 4X60
GTIN	2050001937520
Trieda položky	96U

### Popis

**Prevedenie:**

Z 3 mm ocelového plechu. Svetlá výška 100 mm. S pozinkovaným mrežovým roštom.

**Použitie:**

Na bezpečné skladovanie a na plnenie 60 l sudov a malých zväzkov. **Pre horľavé kvapaliny** kategórie 1 – 3 GHS, ako aj **kvapaliny nebezpečné pre vodu** kategórie 1 - 4 GHS.

**Norma:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Povrchová úprava farby:**

**Štandardne svetlo modrá RAL 5012.**

**Upozornenie:**

Stojan na 60 l sudy nájdete pod číslom 981490.

### Technický opis

Výška	220 mm
Objem	60 l
Počet priehradiek	4

Záchytný objem	61 l
Hmotnosť	46 kg
Hĺbka	800 mm
Šírka	900 mm
Skladovacia kapacita Sudy 60 litrov	4
Plošné zaťaženie	1000 kg/m <sup>2</sup>
Hrúbka materiálu	3 mm
Voľba farieb	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladovanie	Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Skladovanie	Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie
Skladovanie	Skladovanie lepkavých látok zakázané
Skladovanie	Skladovanie zápalných látok povolené
Druh produktu	Záchytná vaňa