

Záchytná vaňa na 60 l sudy lakovaná s mrežovým roštom, Počet sudov×obsah suda (l): 6X60



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981215 6X60
GTIN	2050001937537
Trieda položky	96U

Popis

Prevedenie:

Z 3 mm ocelového plechu. Svetlá výška 100 mm. S pozinkovaným mrežovým roštom.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie a na plnenie 60 l sudov a malých zväzkov. **Pre horľavé kvapaliny** kategórie 1 – 3 GHS, ako aj **kvapaliny nebezpečné pre vodu** kategórie 1 - 4 GHS.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Povrchová úprava farby:

Štandardne svetlo modrá RAL 5012.

Upozornenie:

Stojan na 60 l sudy nájdete pod číslom 981490.

Technický opis

Hmotnosť	58 kg
Skladovacia kapacita Sudy 60 litrov	6
Objem	60 l
Hĺbka	800 mm

Počet priehradiek	6
Záchytný objem	74 l
Výška	205 mm
Šírka	1300 mm
Plošné zaťaženie	1000 kg/m ²
Hrúbka materiálu	3 mm
Voľba farieb	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladovanie	Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Skladovanie	Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie
Skladovanie	Skladovanie lepkavých látok zakázané
Skladovanie	Skladovanie zápalných látok povolené
Druh produktu	Záchytná vaňa