

Záchytná vaňa na 200 l sudy pozinkovaná s mrežovým roštom, Počet sudov×obsah suda (l): 4X200



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981235 4X200
GTIN	4052462022577
Trieda položky	96U

Popis

Prevedenie:

Svetlá výška 100 mm na prepravu vidlicovým vozíkom/vidlicovým vozíkom. Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461.

S pozinkovaným mrežovým roštom.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie a na plnenie 200 l sudov a malých zväzkov. **Pre horľavé kvapaliny** kategórie 1 – 3 GHS, ako aj **kvapaliny nebezpečné pre vodu** kategórie 1 - 4 GHS.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Upozornenie:

Stojan na 200 l sudy nájdete pod číslom 981480 a č. 981490.

Technický opis

Počet priehradiek	4
Objem	200 l
Hĺbka	1200 mm

Hmotnosť	91 kg
Záchytný objem	216 l
Výška	290 mm
Šírka	1200 mm
Skladovacia kapacita Sudy 200 litrov	4
Plošné zaťaženie	1000 kg/m ²
Hrúbka materiálu	3 mm
Materiál	pozinkované
Skladovanie	Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Skladovanie	Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie
Skladovanie	Skladovanie lepkavých látok zakázané
Skladovanie	Skladovanie zápalných látok povolené
Druh produktu	Záchytná vaňa