

## Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 621 mm, Výška / šírka police: 1981/2450mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990865 1981/2450
GTIN	4004514224613
Trieda položky	96P

### Popis

#### Prevedenie:

S drevotrievkovými doskami 16 mm. Úrovne skladovania nastaviteľné v 38 mm rasti. Rýchle vykonanie montáže bez skrutiek pomocou kľúčových otvorov profilov. Maximálne zaťaženie prierečinka: až 720 kg, Maximálne zaťaženie poľa: až 3 200 kg.

#### Popis:

Montážne rozmery: Základný regál: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm Celková hĺbka rámu: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm

#### Použitie:

Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov. Najmä jednoduchá manipulácia a montáž.

#### Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.

#### Upozornenie:

Dodanie možné len ako základný regál, bez prídavného regálu. V prípade potreby sa môže pevne pospájať 2 a viac základných regálov použitím spojok (obsiahnuté v rozsahu dodávky) do radu regálov. Volná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 100 mm. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police. Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky. Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

### Technický opis

Počet úrovní skladovania	Drevotriesková doska
Počet úrovní skladovania	4
Výška	1981 mm
Polica Hĺbka	621 mm
Šírka	2450 mm
Zaťaženie priečinka	545 kg
Montáž regálu	Základný regál
Šírka priečinka = Montážny rozmer	2450 mm
Montáž zákazníkom	áno
Polica Šírka	2450 mm
Materiál úrovne skladovania	Drevotriesková doska
Hĺbka	621 mm
Hĺbka regálu	621 mm
Šírka regálu	2450 mm
Výška regálu	1981 mm
Hrúbka platne	16 mm
Prestavenie výšky v mriežke	38 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 621 mm
Druh produktu	Regál s veľkým rozpätím