

**Pár rukavíc Waredex Work® 550, Veľkosť rukavíc: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094545 8
GTIN	4008198755081
Trieda položky	04Q

Popis**Prevedenie:**

Waredex Work® 500. Vysoká bezpečnosť úchopu pre manipuláciu so zaolejovanými alebo mokrymi predmetmi vďaka zdrsnenému polyuretánovému povlaku. Dobrý strih a citlivosť zaisťujú vysokú úroveň pohodlia pri nosení. Veľmi vysoká odolnosť proti prerezaniu v kombinácii s mechanickou bariérou.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

bez silikónov	áno
Lícovanie	velmi dobré
EN 388 Odolnosť proti oderu	4
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané

Bez DMF	áno
Materiál povrchovej úpravy	PU
Dýchacia aktivita	velmi dobré
Veľkosť rukavíc	8
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
Pocit na dotyk	dobré
Označenie výrobcu	Waredex Work 550
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	5
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Rukavice na ochranu pred porezaním
Obsah	16
Vlastnosť rukavíc	Certifikované pre potraviny
Technológia štrikovania	13G
elektrostatická vlastnosť	0,2 sec. podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Podkladový materiál	HPPE, sklo
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	sivá/béžová
Hmotnosť	75 g
Dĺžka	255 - 265 mm
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	C
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním

