

Rohož na pracovisko Top Šírka 91 cm, čierna, Dĺžka: 200



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	964528 200
GTIN	662641658011
Trieda položky	96C

Popis

Prevedenie:

Tieto rohože pre priemyselné pracoviská sa vyrábajú z kvalitných plastov pre **náročné použitie**:

- **tvrdý vinylový povrch odolný proti opotrebovaniu pre optimálnu odolnosť proti pošmyknutiu a dlhú životnosť.**
- **Mäkké jadro z penového vinylu na ochranu pred opotrebovaním. S lamináciou na vinylovom povrchu.**
- **Protišmyková spodná strana RedStop™.**
- **Na všetkých stranách skosené hrany pre prístup bez zakopnutia.**
- **Za určitých podmienok odolné proti väčšine priemyselných tukov, pracovných látok a chemikálií. Nevhodné pre chladiace mazivá.**
- **Dookola utesnené proti vniknutiu vlhkosti.**
- **Odolné proti vznieteniu podľa DIN 4102 B1.**
- **Hrúbka podlahy: 14,3 mm, hmotnosť: cca 6,5 kg/m².**
- **Protišmykovosť R10 podľa DIN 51130 a BGR 181.**

Upozornenie:

Pracovné rohože vo voliteľnej dĺžke od č. 964520-964525.

Technický opis

Hmotnosť	12 kg
Zošíkmenie	4-stranný
zasúvateľná	nie
Protišmyková spodná strana	áno
Materiál	jadro z penového vinylu
Šírka	91 cm
Povrch	Vinyl
s poistnou hranou	2-stranný
Dĺžka	200 cm
Hrúbka	14,3 mm
podmienečne odolné voči väčšine	priemyselné tuky, pracovné látky, chemikálie
Hmotnosť na plochu	6,5 kg/m ²
Odolnosť proti sklzu podľa DIN 51130, BGR 181	R10
Komfort v stoji	Proti únave
Komfort v stoji	Protišmyková
Komfort v stoji	Izolácia (teplota)
Ochrana proti nárazom	Podlaha
Vlastnosť materiálu	Nie je odolná voči oleju
Farba	čierna
Druh produktu	Rohož na pracovisko