

Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 926 mm, Výška / šírka police: 3048/2146mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990875 3048/2146
GTIN	4004514224910
Trieda položky	96P

Popis

Prevedenie:

S drevotrieskovými doskami 16 mm. Úrovne skladovania nastaviteľné v 38 mm rasti. Rýchle vykonanie montáže bez skrutiek pomocou kľúčových otvorov profilov. Maximálne **zaťaženie priechinka:** až 720 kg, Maximálne **zaťaženie poľa:** až 3 200 kg.

Popis:

Montážne rozmery:

Základný regál: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm

Celková hĺbka rámu: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm

Použitie:

Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov. Najmä jednoduchá manipulácia a montáž.

Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová .

Upozornenie:

- **Dodanie možné len ako základný regál, bez prídavného regálu. V prípade potreby sa môže pevne pospájať 2 a viac základných regálov použitím spojok (obsiahnuté v rozsahu dodávky) do radu regálov.**
- **Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 100 mm. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.**
- **Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.**
- **Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Montáž zákazníkom	áno
Montáž regálu	Základný regál
Polica Hĺbka	926 mm
Šírka	2146 mm
Polica Šírka	2146 mm
Zaťaženie priečinka	620 kg
Materiál úrovne skladovania	Drevotriesková doska
Počet úrovní skladovania	4
Šírka priečinka = Montážny rozmer	2146 mm
Výška	3048 mm
Hĺbka	926 mm
Hĺbka regálu	926 mm
Šírka regálu	2146 mm
Výška regálu	3048 mm
Hrúbka platne	16 mm
Prestavenie výšky v mriežke	38 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 926 mm
Druh produktu	Regál s veľkým rozpätím