

Garant**Krátky vrták HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 6,9mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	113260 6,9
GTIN	4045197006936
Trieda položky	11B

Popis

Prevedenie:

Presné otvory vďaka **vysokej sústrednosti a špeciálnemu profilu drážky**.

S hrotom typu C od veľkosti 2,4 mm.

Výhoda:

Ideálne na vrtanie s malou hĺbkou vrtania (približne 2 - 4×D) na NC strojoch a automatoch.

Odporúčanie:**Maximálna hĺbka vrtania:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
Posuv f v INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm/ot,
Dĺžka napínacích drážok L _c	34 mm
Menovité -Ø D _c	6,9 mm
Tolerancia menovitého Ø	h8
Ø stopky D _s	6,9 mm
Celková dĺžka L	74 mm
Norma	DIN 1897
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l ₂	23,7 mm
Uhol špičky	130 Stupeň
Stopka	Valcová stopka

Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS E
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	56	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	50	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	37	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	31	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	12	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	17	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	13	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	6	S
CuZn	podmienene vhodný	100	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		