

Bezpečnostný drevený rošt s 1×zošíkmením pozdĺžnej strany a 2nábehovým profilom / široká strana, Šírka 80 cm, Pochôdzny rošt Dĺžka: 200cm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	964852 200
GTIN	4047482094741
Trieda položky	96C

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné drevené rošty zo stabilných lamiel z ryhovaného bukového dreva. **Materiál:** V komorách sušené **lišty z bukového dreva** sú bezpečne spojené s minimálne 3 oceľovými stranami. Zips na koncoch pozostáva z mosadzných závitových svorníkov s vnútornými šesťhrannými skrutkami. **Elastické gumené nožičky** zabraňujú sklznutiu dreveného roštu a zaisťujú vysoký komfort pri chôdzi. **Odolnosť** proti väčšine olejov a chemikáliám. **Výška:** cca 35 mm. **Hmotnosť:** cca 13 kg / m². Možné **šírky roštu:** 80, 100, 120, 150 cm. Možné **dĺžky roštu:** Možnosť dodania všetkých želaných dĺžok (dodržiavanie manipulačných limitov).

Skosenie:

Drevené lišty na **dlhšej strane** priechodového roštu sú navyše skosené pod uhlom 45°. Čistenie: Zrolujte drevený rošt.

Technický opis

Hmotnosť	16,8 kg
Pochôdzny rošt Dĺžka	200 cm
Materiál	lišty z bukového dreva
Zošikmenie	1-stranný
Profil nábehu	2-stranný
Odolnosť	proti väčšine olejov a kyselín
Pochôdzny rošt Výška	35 mm
Označenie výrobcu	Drevený podlahový rošt

Atribút Názov produktu	Šírka 80 cm
Pochôdzny rošt Šírka	80 cm
Druh produktu	Drevený podlahový rošt