

Bezpečnostná drevená podlaha bez zošikmenia bez nábehového profilu, Šírka 100 cm, Pochôdzny rošt Dĺžka: 200cm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 964853 200 |
| GTIN | 4047482057111 |
| Trieda položky | 96C |

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné drevené rošty zo stabilných lamiel z ryhovaného bukoveho dreva. **Materiál:** V komorách sušené **lišty z bukoveho dreva** sú bezpečne spojené s minimálne 3 ocelovými stranami. Zips na koncoch pozostáva z mosadzných závitových svorníkov s vnútornými šesťhrannými skrutkami. **Elastické gumené nožičky** zabraňujú sklznutiu dreveného roštu a zaisťujú vysoký komfort pri chôdzi. **Odolnosť** proti väčšine olejov a chemikáliám. **Výška:** cca 35 mm. **Hmotnosť:** cca 13 kg / m². Možné **šírky roštu:** 80, 100, 120, 150 cm. Možné **dĺžky roštu:** Možnosť dodania všetkých želaných dĺžok (dodržiavanie manipulačných limitov).

Technický opis

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Zošikmenie | bez |
| Pochôdzny rošt Výška | 35 mm |
| Odolnosť | proti väčšine olejov a kyselín |
| Materiál | lišty z bukoveho dreva |
| Pochôdzny rošt Dĺžka | 200 cm |
| Profil nábehu | bez |
| Hmotnosť | 20,8 kg |
| Označenie výrobcu | Drevený podlahový rošt |
| Atribút Názov produktu | Šírka 100 cm |
| Pochôdzny rošt Šírka | 100 cm |

Druh produktu

Drevený podlahový rošt