


## Závesná regálová vaňa lakovaná, s mrežovým roštom, vhodné pre dĺžku nosníka (mm) / záchytný objem (l): 2700/200



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 983045 2700/200 |
| GTIN             | 2050001937698   |
| Trieda položky   | 96U             |

### Popis

**Prevedenie:**

Z 3 mm ocelového plechu. Svetlá výška 100 mm.  
S pozinkovaným mrežovým roštom.

**Použitie:**

Na bezpečné skladovanie a na plnenie sudov. Pre **horľavé kvapaliny kategórie 1 – 3 GHS**, ako aj **kvapaliny nebezpečné pre vodu kategórie 1 – 4 GHS**.

**Norma:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Vhodné pre:**

Paletové regály hĺbky 1100 mm.

**Povrchová úprava farby:**

**Štandardne svetlo modrá RAL 5012.**

### Technický opis

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| vhodné pre dĺžku nosníka | 2700 mm |
| Záchytný objem           | 200 l   |
| Hĺbka                    | 1250 mm |
| Hĺbka zvnútra            | 915 mm  |
| Hmotnosť                 | 151 kg  |
| Šírka                    | 2650 mm |

|                  |   |
|------------------|---|
| Výška            | 130 mm  |
| Plošné zaťaženie | 1000 kg/m <sup>2</sup>                              |
| Hrúbka materiálu | 3 mm  |
| Voľba farieb     | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005                    |
| Skladovanie      | Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3               |
| Skladovanie      | Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie |
| Skladovanie      | Skladovanie lepkavých látok zakázané                |
| Skladovanie      | Skladovanie zápalných látok povolené                |
| Druh produktu    | Regálová vaňa                                       |