


**Pracovná rohož uhol Dĺžka 91 cm, čierna, Uhol: 22,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	964556 22,5
GTIN	662641861268
Trieda položky	96C

**Popis****Prevedenie:**

- **Rohož pre priemyselné pracoviská s uzavretým protišmykovým povrchom.**
- **13mm hrubý materiálponúka vysoký ergonomický prínos a protiúnavový účinok.**
- **Flexibilný zásuvný systém dlaždíc 91 × 91 cm, vnútorný uhol (45°) a vonkajší uhol (22,5°) umožňuje optimálne prispôsobenie podmienkam na mieste.**
- **Flexibilné riešenie hrán umožňuje vonkajšie a vnútorné rohy.**
- **Protišmyková odolnosť R9 podľa DIN 51130 a BGR181. 100% mix prírodnej gumy pre všeobecné použitie.**
- **Neobsahuje ťažké kovy a silikóny, a preto je vhodná pre lakovne.**
- **Neobsahuje DOP, DMF a látky poškadzujúce ozónovú vrstvu.**

Diely s vnútorným uhlom 45°, 4,5 kg, čierne. Diely s vnútorným uhlom 22,5°, 6,4 kg, čierne.

**Vhodné pre:**

Okrajové lišty č. 964558 veľ. 22,5IN a 22,5OUT sú vhodné pre rohož na pracoviská č. 964556 veľ. 22,5.

**Technický opis**

s poistnou hranou	rozšíriteľné
zasúvateľná	áno
Hrúbka	13 mm
Uhol	22,5 Stupeň

Povrch	protišmykový povrch
Materiál	zmes prírodnej gummy
Dĺžka	91 cm
Hmotnosť	6,4 kg
Vnútorňý uhol	22,5 Stupeň
Odolnosť proti sklzu podľa DIN 51130, BGR 181	R9
Označenie výrobcu	Skywalker HD O-Curve (čierna)
Komfort v stoji	Proti únave
Komfort v stoji	Protišmyková
Komfort v stoji	Izolácia (teplota)
Ochrana proti nárazom	Podlaha
Vlastnosť materiálu	Nie je odolná voči oleju
Farba	čierna
Druh produktu	Rohož na pracovisko