

Bezpečnostná drevená podlaha s 2nábehovým profilom / široká strana, Šírka 100 cm, Pochôdzny rošt Dĺžka: 150cm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	964854 150
GTIN	4047482094772
Trieda položky	96C

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné drevené rošty zo stabilných lamiel z ryhovaného bukového dreva. **Materiál:** V komorách sušené **lišty z bukového dreva** sú bezpečne spojené s minimálne 3 oceľovými stranami. Zips na koncoch pozostáva z mosadzných závitových svorníkov s vnútornými šesťhrannými skrutkami. **Elastické gumené nožičky** zabraňujú sklznutiu dreveného roštu a zaisťujú vysoký komfort pri chôdzi. **Odolnosť** proti väčšine olejov a chemikáliám. **Výška:** cca 35 mm. **Hmotnosť:** cca 13 kg / m². Možné **šírky roštu:** 80, 100, 120, 150 cm. Možné **dĺžky roštu:** Možnosť dodania všetkých želaných dĺžok (dodržiavanie manipulačných limitov).

Profil nábehu:

Dodatočné skosenie na širokých stranách **roštu**.

Technický opis

Profil nábehu	2-stranný
Odolnosť	proti väčšine olejov a kyselín
Pochôdzny rošt Výška	35 mm
Hmotnosť	15,6 kg
Materiál	lišty z bukového dreva
Pochôdzny rošt Dĺžka	150 cm
Zošikmenie	bez
Označenie výrobcu	Drevený podlahový rošt
Atribút Názov produktu	Šírka 100 cm

Pochôdzny rošt Šírka	100 cm
Druh produktu	Drevený podlahový rošt