

Garant**Upichovacia planžeta eco spevnené, ľavé, Výška planžety h₅ / šírka zápichu w: 32/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273855 32/3 |
| GTIN | 4045197989307 |
| Trieda položky | 21W |

Popis**Prevedenie:**

S ekologickým chladením priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch. S prívodom chladiaceho prostriedku na uchytenie od iných výrobcov.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

Vzhľadom na konštrukciu nie je kompatibilný s upínačmi EWS č. 319148 a 319149. Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť. Od hĺbky vpichu 19,5 mm prichádza druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|---------|
| Séria | Eco |
| Výška h ₁ | 25 mm |
| Výška planžety h ₅ | 32 mm |
| Šírka zápichu w | 3 mm |
| pre maximálny Ø obrobka | 65 mm |
| Celková dĺžka L | 87,5 mm |
| Druh použitia | ľavé |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Vnútorné chladenie | áno |
| možné axiálne zapichovanie | nie |
| Druh produktu | Upichovacia planžeta |