

Garant**Upichovacia planžeta eco spevnené, ľavé, Výška planžety h₅ / šírka zápichu w: 26/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273855 26/3
GTIN	4045197989161
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

S ekologickým chladením priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch. S prívodom chladiaceho prostriedku na uchytenie od iných výrobcov.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

Vzhľadom na konštrukciu nie je kompatibilný s upínačmi EWS č. 319148 a 319149. Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť. Od hĺbky vpichu 19,5 mm prichádza druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

Technický opis

Výška h ₁	21,4 mm
Výška planžety h ₅	26 mm
Šírka zápichu w	3 mm
pre maximálny Ø obrobka	65 mm
Séria	Eco
Celková dĺžka L	83,5 mm
Druh použitia	ľavé

Vnútorné chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta