

**Garant****Upichovacia planžeta eco, neutrálna, Typ: 32/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273856 32/6
GTIN	4045197989390
Trieda položky	21W

**Popis****Prevedenie:**

S ekologickým chladením priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch. S prívodom chladiaceho prostriedku na uchytenie od iných výrobcov (napr. EWS).

**Použitie:**

Na hlboké drážky a na upichovanie veľkých priemerov.

**Vhodné pre:**

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo VDI držiak č. 319132 – 319133.

**Náhradný diel:**

Uzatváracia skrutka č. 279828 1.

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

**Technický opis**

Šírka zápichu w	6 mm
Séria	Eco
pre maximálny Ø obrobka	110 mm
Výška h <sub>1</sub>	25 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	32 mm

Celková dĺžka L	150 mm
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta