

Regálová vaňa lakovaná, s mrežovým roštom, vhodné pre dĺžku nosníka (mm) / záchytný objem (l): 2700/240



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	983015 2700/240
GTIN	2050001937674
Trieda položky	96U

Popis

Prevedenie:

Z 3 mm ocelového plechu. Svetlá výška 100 mm.
S pozinkovaným mrežovým roštom.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie a na plnenie sudov. Pre **horľavé kvapaliny kategórie 1 – 3 GHS**, ako aj **kvapaliny nebezpečné pre vodu kategórie 1 – 4 GHS**.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Vhodné pre:

Paletové regály hĺbky 1100 mm.

Povrchová úprava farby:

Štandardne svetlo modrá RAL 5012.

Technický opis

Šírka	2650 mm
Hĺbka	1300 mm
Záchytný objem	240 l
Hmotnosť	190 kg
Výška	210 mm

vhodné pre dĺžku nosníka	2700 mm
Plošné zaťaženie	1000 kg/m ²
Hrúbka materiálu	3 mm
Voľba farieb	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladovanie	Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Skladovanie	Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie
Skladovanie	Skladovanie lepkavých látok zakázané
Skladovanie	Skladovanie zápalných látok povolené
Druh produktu	Regálová vaňa