

**Garant**
**Upichovacia planžeta eco, neutrálna, Typ: 26/3mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273856 26/3
GTIN	4045197989345
Trieda položky	21W

**Popis**
**Prevedenie:**

S ekologickým chladením priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.  
S prívodom chladiaceho prostriedku na uchytienie od iných výrobcov (napr. EWS).

**Použitie:**

Na hlboké drážky a na upichovanie veľkých priemerov.

**Vhodné pre:**

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo VDI držiak č. 319132 – 319133.

**Náhradný diel:**

Uzatváracia skrutka č. 279828 1.

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

**Technický opis**

Výška $h_1$	21,4 mm
Výška planžety $h_5$	26 mm
pre maximálny Ø obrobka	85 mm
Séria	Eco
Šírka zápichu $w$	3 mm

Celková dĺžka L	120 mm
Druh použitia	neutrálna
Vnútorné chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta