

uvex**Pár rukavíc uvex C500 foam, Veľkosť rukavíc: 8**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094550 8 |
| GTIN | 4048612015117 |
| Trieda položky | 04W |

Popis

Prevedenie:

uvex C500 foam. Rukavica bez silikónu s dobrou mechanickou odolnosťou voči oderu a veľmi dobrou priľnavosťou v suchom a mierne vlhkom prostredí. Vhodná pre kontaktné teplo do 100 °C.

Séria uvex 500. Spoľahlivé ochranné rukavice proti porezaniu s technológiou Bamboo TwinFlex® z bambusovej viskózy, HPPE a polyamidu pre dobrý pocit pri nosení a pokrokovú reguláciu klímy.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 4 |
| bez silikónov | áno |
| Priľnavosť na mastnom povrchu | primerané |

| | |
|------------------------------------|--|
| Prilnavosť na mokrom povrchu | primerané |
| Dýchacia aktivita | dobré |
| Veľkosť rukavíc | 8 |
| EN 388 Odolnosť proti oderu | 4 |
| Lícovanie | velmi dobré |
| Bez DMF | nie |
| EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 5 |
| EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu | 2 |
| Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii |
| Pocit na dotyk | velmi dobré |
| Séria | uvex C500 |
| Kategória ochrany | kategória II |
| Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním |
| Vlastnosť rukavíc | bez silikónov |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4X42C |
| EN 407 | X1XXXX |
| Podkladový materiál | Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza |
| Povrchová úprava | Nitril |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútoraná plocha dlaní |
| Rozsah použitia | Allround |
| Farba | antracitová / limetková |
| Norma | EN 407 |
| Hmotnosť | 32,8 g |
| Použitie | viacrazové |
| Trieda ochrany pred rezom | C |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |

