

Garant**TK celorádiusová fréza GARANT Master Titan HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	207487 8
GTIN	4045197989703
Trieda položky	11Z

Popis**Prevedenie:****Špeciálna geometria** na obrábanie **titánu a titánových zliatin**.

4 čelné rezné hrany až po stred.

Preto ho môžete použiť ako **skutočnú 4-čepelovú frézu** vo všetkých hĺbkach rezu.Tolerancia: obrys polomeru = $\pm 0,005$ mm.**Upozornenie:**

Následné brúsenie sa neodporúča.

Technický opis

Faktor korekcie pre v_c	1,25
Počet zubov Z	4
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Posuv f_z pre orezávanie v titáne > 850 N/mm ²	0,04 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Dĺžka britov L_c	12 mm
Ø rezných hrán D_c	8 mm
Posuv f_z pre kopírovacie frézy v titane > 850 N/mm ²	0,048 mm
Polomer R	4 mm
Povrchová úprava	TiAlN

Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia menovitého Ø	f8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Celistvá a guľová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
mokrý maximum	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------