


Pracovná rohož, 100 % nitrilová guma ťažko zápalná, čierna



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	964567
GTIN	662641780248
Trieda položky	96C

Popis

Prevedenie:

100% nitrilová gumová zmes, **odolná voči olejom.**

Nehorľavý (vhodný pre zvaračské pracoviská).

Testované na triedu horľavosti Bfl-S1 podľa DINEN13501 a triedu1 podľa ASTM E648-03 (NFPA253).

Popis:

- **Rohož pre priemyselné pracoviská s uzavretým protišmykovým povrchom.**
- **19 mm hrubý materiál ponúka vysoký ergonomický prínos a protiúnavový účinok.**
- **Flexibilný zásuvný systém dlaždíc 91 × 91 cm umožňuje optimálne prispôsobenie podmienkam na mieste.**
- **Flexibilné riešenie hrán umožňuje vonkajšie a vnútorné rohy.**
- **Protišmyková odolnosť R9 podľa DIN 51130 a BGR 181. Z takmer nezničiteľnej gummy.**
- **Bez silikónu, preto vhodné pre lakovne. Odolné proti väčšine chemikálií a proti extrémnym teplotám.**

Upozornenie:

Zodpovedajúce okrajové lišty pod č. 964577 a 964578, každá veľkosť 0 a 1.

V prípade silného iskrového zaťaženia zabezpečte dobré vetranie.

Technický opis

Šírka	91 cm
zasúvateľná	áno
Hrúbka	19 mm

bez silikónov	áno
Materiál	nitrilová guma
Povrch	protišmykový povrch
Dĺžka	91 cm
Hmotnosť	12,7 kg
s poistnou hranou	rozšíriteľné
Odolnosť proti sklzu podľa DIN 51130, BGR 181	R9
Označenie výrobcu	Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
Komfort v stoji	Proti únave
Komfort v stoji	Protišmyková
Komfort v stoji	Izolácia (teplota)
Ochrana proti nárazom	Podlaha
Vlastnosť materiálu	ťažko zápalná
Vlastnosť materiálu	odolná voči oleju
Farba	čierna
Druh produktu	Rohož na pracovisko