

Bezpečnostná drevená podlaha bez zošikmenia bez nábehového profilu, Šírka 80 cm, Pochôdzny rošt Dĺžka: 200cm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	964850 200
GTIN	4047482057098
Trieda položky	96C

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné drevené rošty zo stabilných lamiel z ryhovaného bukoveho dreva. **Materiál:** V komorách sušené **lišty z bukoveho dreva** sú bezpečne spojené s minimálne 3 oceľovými stranami. Zips na koncoch pozostáva z mosadzných závitových svorníkov s vnútornými šesťhrannými skrutkami. **Elastické gumené nožičky** zabraňujú sklznutiu dreveného roštu a zaisťujú vysoký komfort pri chôdzi. **Odolnosť** proti väčšine olejov a chemikáliám. **Výška:** cca 35 mm. **Hmotnosť:** cca 13 kg / m². Možné **šírky roštu:** 80, 100, 120, 150 cm. Možné **dĺžky roštu:** Možnosť dodania všetkých želaných dĺžok (dodržiavanie manipulačných limitov).

Technický opis

Profil nábehu	bez
Hmotnosť	16,8 kg
Zošikmenie	bez
Odolnosť	proti väčšine olejov a kyselín
Pochôdzny rošt Výška	35 mm

Pochôdzny rošt Dĺžka	200 cm
Materiál	lišty z bukoveho dreva
Označenie výrobcu	Diamond Stat™
Atribút Názov produktu	Šírka 80 cm
Pochôdzny rošt Šírka	80 cm
Druh produktu	Drevený podlahový rošt