

Rohož z nitrilovej gummy, uzavretá, s bezpečnostnými hranami, čierna / oranžová, Šírka×dĺžka: 66X102



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	964621 66X102
GTIN	662641855786
Trieda položky	96C

Popis

Prevedenie:

Priemyselné podlahové rohože z nitrilovej gummy s dobre viditeľnými **bezpečnostnými hranami v oranžovej farbe** na troch stranách.

- **Prídavné vložky na spodnej strane umožňujú veľkorysú kapacitu na zadržiavanie nečistôt a kvapalín – povrch zostane čistý, suchý a nešmyklavý.**
- **Trvácna, robustná nitrilová guma s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu.**
- **Extrémne protišmykový povrch a bezpečná priľnavosť podlahy, aj v prípade vlhkosti.**

Hrúbka podlahy: 22 mm, hmotnosť: cca 13 kg / m².

- **Odolnosť proti priemyselným olejom a väčšine chemikálií.**
- **Protišmykovosť skontrolovaná podľa DIN 51130 a BGR 181.**

uzatvorená nitrilová gumová rohož.

Upozornenie:

Špeciálne rozmery sú k dispozícii na požiadanie v mriežke 30,5 × 30,5 cm, k tomu 5 cm na okrajovú lištu.

Technický opis

Šírka	66 cm
-------	-------

Hmotnosť na plochu	13 kg/m ²
Materiál	nitrilová guma
s poistnou hranou	3-stranný
Hrúbka	22 mm
Dĺžka	102 cm
zasúvateľná	nie
Označenie výrobcu	Safety Stance Solid™ Nitrile
Komfort v stoji	Proti únave
Komfort v stoji	Protišmyková
Komfort v stoji	Izolácia (teplota)
Ochrana proti nárazom	Podlaha
Vlastnosť materiálu	odolná voči oleju
Farba	čierna / oranžová
Druh produktu	Rohož na pracovisko