

Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 1000 mm, Výška / šírka police: 3000/2500mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990970 3000/2500
GTIN	4004514226204
Trieda položky	960

Popis

Prevedenie:

Priehradková konštrukcia pozinkovaná. Dostupné s pozinkovanými 25 mm oceľovými panelmi alebo drevotrieskovými doskami. Rôzne typy nosníkov vždy podľa požadovaného zaťaženia priečnika (výška traverzy 55 – 85 mm). Rýchla montáž vďaka jednoduchému zasunutiu nosníkov typu ZG. **Zaťaženie priečnika** maximálne 1 050 kg, **zaťaženie poľa** maximálne 3 500 kg.

Popis:

Montážne rozmery:

Menovitá dĺžka + počet podstavcov × 57 mm.

Použitie:

Skladovanie neskladných, objemných a ťažkých nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov.

Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová .

Upozornenie:

- **Volná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 1 200 mm, ale len pri zaťažení poľa max. 2 600 kg. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.**
- **Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.**

- Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Polica Hĺbka	1000 mm
Počet úrovní skladovania Oceľové panely	5
Zaťaženie priečinka	820 kg
Výška	3000 mm
Montáž regálu	Základný regál
Materiál úrovne skladovania	oceľové panely
Šírka	2614 mm
Montážny rozmer Základný regál Šírka	2614 mm
Polica Šírka	2500 mm
Montáž zákazníkom	áno
Hĺbka	1000 mm
Hĺbka regálu	1000 mm
Šírka regálu	2500 mm
Výška regálu	3000 mm
Polica Hrúbka	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 1000 mm
Druh produktu	Regál s veľkým rozpätím