

## Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 800 mm, Výška / šírka police: 2500/2140mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990960 2500/2140
GTIN	4004514225986
Trieda položky	960

### Popis

#### Prevedenie:

Priehradková konštrukcia pozinkovaná. Dostupné s pozinkovanými 25 mm oceľovými panelmi alebo drevotrieskovými doskami. Rôzne typy nosníkov vždy podľa požadovaného zaťaženia priečnika (výška traverzy 55 – 85 mm). Rýchla montáž vďaka jednoduchému zasunutiu nosníkov typu ZG. **Zaťaženie priečnika** maximálne 1 050 kg, **zaťaženie poľa** maximálne 3 500 kg.

#### Popis:

#### Montážne rozmery:

Menovitá dĺžka + počet podstavcov × 57 mm.

#### Použitie:

Skladovanie neskladných, objemných a ťažkých nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov.

#### Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová .

#### Upozornenie:

- **Volná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 1 200 mm, ale len pri zaťažení poľa max. 2 600 kg. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.**
- **Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.**

- Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

## Technický opis

Polica Hĺbka	800 mm
Počet úrovní skladovania Oceľové panely	4
Polica Šírka	2140 mm
Montážny rozmer Základný regál Šírka	2254 mm
Výška	2500 mm
Zaťaženie priečinka	950 kg
Montáž zákazníkom	áno
Montáž regálu	Základný regál
Materiál úrovne skladovania	oceľové panely
Šírka	2254 mm
Hĺbka	800 mm
Hĺbka regálu	800 mm
Šírka regálu	2140 mm
Výška regálu	2500 mm
Polica Hrúbka	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 800 mm
Druh produktu	Regál s veľkým rozpätím