

Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 1000 mm, Výška / šírka police: 3000/2140mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990970 3000/2140
GTIN	4004514226198
Trieda položky	960

Popis

Prevedenie:

Priehradková konštrukcia pozinkovaná. Dostupné s pozinkovanými 25 mm oceľovými panelmi alebo drevotrieskovými doskami. Rôzne typy nosníkov vždy podľa požadovaného zaťaženia priečnika (výška traverzy 55 – 85 mm). Rýchla montáž vďaka jednoduchému zasunutiu nosníkov typu ZG. **Zaťaženie priečnika** maximálne 1 050 kg, **zaťaženie poľa** maximálne 3 500 kg.

Popis:

Montážne rozmery:

Menovitá dĺžka + počet podstavcov × 57 mm.

Použitie:

Skladovanie neskladných, objemných a ťažkých nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov.

Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová .

Upozornenie:

- **Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 1 200 mm, ale len pri zaťažení poľa max. 2 600 kg. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.**
- **Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.**

- Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Montáž regálu	Základný regál
Montážny rozmer Základný regál Šírka	2254 mm
Montáž zákazníkom	áno
Zaťaženie priečinka	899 kg
Polica Hĺbka	1000 mm
Šírka	2254 mm
Polica Šírka	2140 mm
Počet úrovní skladovania Oceľové panely	5
Materiál úrovne skladovania	oceľové panely
Výška	3000 mm
Hĺbka	1000 mm
Hĺbka regálu	1000 mm
Šírka regálu	2140 mm
Výška regálu	3000 mm
Polica Hrúbka	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 1000 mm
Druh produktu	Regál s veľkým rozpätím