



Bezpečnostné schodíky so strmeňom, jednostranne schodné, Počet schodíkov vrátane platformy: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966010 4
GTIN	4003866414949
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Schodíky hlboké 205 mm s protišmykovým rebrovaním. Stabilita vďaka tlakovému zosilneniu a protišmykovým pätkám rebrička.

Dodatočne aj s vysokým bezpečnostným oblúkom. Dodatočne s kolieskami.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický opis

Hmotnosť	10,5 kg
Prístup	jednostranná
Výška platformy bez zábradlia	0,88 m
Počet schodíkov vrátane platformy	4
Hĺbka priečky/schodu	205 mm

Kolieska	áno
Pracovná výška cca.	2,9 m
Schod Prevedenie	Stupeň
spodná vonkajšia šírka	0,59 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Bezpečnostné skladacie schody