



Pracovní podesta sklopná, obojstranne přístupná, Počet schodíků vrátane platformy: 2X2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966070 2X2
GTIN	4003866403721
Třída položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Schodíky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov.

Velká plošina s integrovaným závesným spojom.

85 mm hlboké schodíky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením schodíkov s nosníkom. Optimálna stabilita vďaka obojstrannej pevnej spojke.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický opis

Hĺbka priečky/schodu	85 mm
Pracovná výška cca.	2,49 m
Počet schodíkov vrátane platformy	2x2
Hmotnosť	5,7 kg
Výška platformy bez zábradlia	0,49 m

spodná vonkajšia šírka	0,7 m
Hĺbka platformy	300 mm
Šírka platformy	600 mm
Prístup	obojsstranná
Schod Prevedenie	Stupeň
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Pracovný podstavec