

**Rebrík prístupný z jednej strany, Počet schodíkov vrátane platformy: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966000 4
GTIN	4003866403349
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Veľká bezpečnostná platforma (380 × 260 mm) s integrovaným závesovým spojom, **bezpečnostným mostíkom** a širokou **odkladacou priehradkou**. 85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov. Optimálna stabilita vďaka obojstrannej pevnej spojke. Dva integrované háčiky na vedro.

Norma:**DIN EN 131.****Technický opis**

Pracovná výška cca.	2,9 m
Počet schodíkov vrátane platformy	4
Dĺžka rebríka	1,67 m
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
spodná vonkajšia šírka	0,47 m

Výška nosníka	87 mm
Materiál	stupienky a nosník z hliníkových profilov
Výška platformy	0,9 m
Schod Prevedenie	Stupeň
Hmotnosť	7 kg
Odkladacia priehradka dostupná	áno
Hĺbka priečky/schodu	85 mm
Prístup	jednostranná
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojitý rebrík