



Hliníkový strojový krok, Počet schodíkov vrátane platformy: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966148 4
GTIN	4003866400348
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Stabilná, ľahká hliníková konštrukcia, 200 mm hlboké schodíky z hliníkového ryhovaného plechu, plocha na státie 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický opis

Pracovná výška cca.	2,8 m
Šírka ložnej plochy	1,1 m
Šírka platformy	577 mm
Hĺbka priečky/schodu	200 mm
Hĺbka ložnej plochy	0,71 m
Výška platformy bez zábradlia	0,8 m
Hĺbka platformy	350 mm
Hmotnosť	10,1 kg
Prístup	jednostranná

Norma	DIN EN 14183
Počet schodíkov vrátane platformy	4
Schod Prevedenie	Stupeň
Materiál	stupienky z ryhovaného plechu
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Pracovná podesta

Príslušenstvo

Zásuvná pätká Typ 1	966320 1
---------------------	----------