



Hliníkový strojový krok, Počet schodíkov vrátane platformy: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	966148 5
GTIN	4003866400355
Trieda položky	96Z

Popis

Prevedenie:

Stabilná, ľahká hliníková konštrukcia, 200 mm hlboké schodíky z hliníkového ryhovaného plechu, plocha na státie 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický opis

Schod Prevedenie	Stupeň
Hĺbka priečky/schodu	200 mm
Prístup	jednostranná
Hĺbka platformy	350 mm
Pracovná výška cca.	3 m
Norma	DIN EN 14183
Výška platformy bez zábradlia	0,99 m
Materiál	stupienky z ryhovaného plechu
Šírka ložnej plochy	1,35 m

Šírka platformy	577 mm
Hmotnosť	13,5 kg
Počet schodíkov vrátane platformy	5
Hĺbka ložnej plochy	0,73 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Pracovná podesta

Príslušenstvo

Zásuvná päťka Typ 1	966320 1
---------------------	----------