

**Stupňový rebrík prístupný z oboch strán, Počet schodíkov: 2X3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966050 2X3
GTIN	4003866403530
Trieda položky	96Z

**Popis****Prevedenie:**

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Veľká platforma s integrovaným závesným spojom. 85 mm hlboké stupienky s protišmykovým rebrovaním a patentovaným 7-bodovým spojením stupienkov a nosníkov. Optimálna stabilita vďaka obojstrannej pevnej spojke.

**Norma:**

**DIN EN 131.**

**Technický opis**

Výška nosníka	87 mm
Pracovná výška cca.	2,25 m
Hmotnosť	4,5 kg
Ochrana pred rozpernosťou	obojsstranný, pevné spojenie
Počet schodíkov	2x3
spodná vonkajšia šírka	0,41 m

Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materiál	stupienky a nosník z hliníkových profilov
Hĺbka priečky/schodu	85 mm
Dĺžka rebríka	0,74 m
Schod Prevedenie	Stupeň
Prístup	obojsstranná
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Dvojitý rebrík